



Principales

Gamme de produit	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	1-pole 2-way
Application	Contrôle
Couleur	Anthracite (RAL 7021)
Quantité par lot	10 flow-pack

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 MOhm at 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	1 module
Voyant lumineux	Without LED
Raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Matière	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: terminals PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Marquage	Sans marquage
Finition de la surface	Satiné

Mode de fixation	Clipsable
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	34,25 mm
Profondeur d'encastrement	21,15 mm
Poids	0,0179 kg
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Normes	CEI 60669-1 LV directive
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP21 D
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	20 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2,2 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------