


Fiche technique du produit NU321418

Caractéristiques

Unica - commande VMC - ON/OFF + 2 vitesses - 10A - 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produit | Unica |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type d'interrupteur | Unipolaire 1 voie Unipolaire 2 voies |
| Application | Ventilateur |
| Couleur | White (RAL 9003) |
| Quantité par lot | 10 film plastique-boîte |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|---|
| Courant assigné d'emploi | 10 AX à 250 V CA 50/60 Hz |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle, cos phi = 0,6 |
| Résistance d'isolement | > 5 MOhm at 500 V |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Capacité coupe-charge minimum | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distance d'ouverture | > 3 mm |
| Commande | Enjolveur |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Voyant lumineux | Sans LED |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Section de câble | 0...2,5 mm ² rigide câble 0...2,5 mm ² souple câble |
| Matière | Plastique anti-UV: enjolveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette |
| Marquage | Symbole ventilateur |

| | |
|--|---|
| | 0 - 1 |
| Finition de la surface | Brillant |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 36,25 mm |
| Profondeur d'encastrement | 23,15 mm |
| Poids | 0,0312 kg |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Normes | CEI 60669-1 LV directive |
| Certifications du produit | CE Aenor EAC NF |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|--------|
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 32 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 400 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,3 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 10,3 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27,3 cm |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20 |
| Poids de l'emballage 3 | 1,016 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Contractual warranty

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|