

Fiche technique du produit

Caractéristiques

NU322518

Unica - interrupteur bipolaire - 20A - 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Unica
Fonction de l'appareil	Contrôle
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	Bipolaire 1 voie
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 film plastique souple

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	20 A, 250 V CA, 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle (cos phi: 0.6)
Résistance d'isolement	> 5 M Ω @500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	Sans LED :
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0...4 mm ² (rigide) 0...4 mm ² (souple)
Matière	Enjoliveur de mécanisme : thermoplastique ABS-anti UV
Marquage	Sans marquage
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	29 mm
Profondeur d'encastrement	15,5 mm
Poids	0,0242 kg

Température de fonctionnement maximale	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	IEC 60669-1 LV directive Conforme RoHS
Certifications du produit	Aenor CE NF VDE EAC

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP 21D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène