

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU322654

## Unica - interrupteur à corde NO/NF - 10A - 2 modules - Anthracite - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur à corde
Présentation du produit	Mécanisme
Application	Contrôle
Type d'interrupteur	Unipolaire 2 voies
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA 50/60 Hz
Commande	Bouton-poussoir pour câble
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Anthracite (RAL 7021)

### Complémentaires

Longueur de câble	1 m
Courant de charge	10 A
Distance d'ouverture	> 3 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	2,5 mm <sup>2</sup> souple câble 2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Tenue diélectrique	2000 V
Résistance d'isolement	> 5 MOhm at 500 V
Matière	Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
Normes	CEI 60669-1
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit	NF CE Aenor EAC

Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Profondeur d'encastrement	21,15 mm
Profondeur	47 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids	0,035 kg
Traitement de surface	Peint
Finition de la surface	Mat
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	37 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	4,7 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	460 g
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	18 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	20
Poids de l'emballage 3	1,23 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Offer Sustainability

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

---

### Contractual warranty

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---