

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - bouton-poussoir NO/NF - 10A - connex rapide - 2 mod - Anth - méca seul

NU323654

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Présentation Du Produit	Mécanisme
Type De Technologie	Électromécanique
Fonction Interrupteur	NO/NF
Nombre De Touches	1
Application	Éclairage
Nuance De La Couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Courant Assigné D'Emploi	10 A
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Durée De Vie Électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance D'Isolément	> 5 MΩ à 500 V
Tenue Diélectrique	2000 V
Capacité Coupe-Charge Minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance D'Ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre De Modules	2 modules
Raccordement	Bornes sans vis
Section De Câble	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...2,5 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
Marquage	Sans marquage
Finition De La Surface	Mat
Traitement Spécifique - Intégré À La Matière	Peint
Mode De Fixation	Clipsable

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Largeur</b>	45 mm
<b>Hauteur</b>	45 mm
<b>Profondeur</b>	34,25 mm
<b>Profondeur D'Encastrement</b>	21,15 mm
<b>Poids Du Produit</b>	0,0191 kg
<b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b>	-5...40 °C
<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-5...50 °C
<b>Normes</b>	CEI 60669-1 LV directive
<b>Certifications Du Produit</b>	CE Aenor EAC NF VDE

<b>Résistance Aux Agents Chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
--	---

## Environnement

<b>Degré De Protection (Ip)</b>	IP4x
<b>Tenue Aux Chocs (Ik)</b>	IK04
<b>Caractéristique D'Environnement</b>	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	3,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	4,5 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	4,5 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	21,0 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	10
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	8,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	18,5 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	18,5 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	296,0 g
<b>Type D'Emballage 3</b>	S02

Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	904,0 g

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

Sustainable Packaging

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)