

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU341618

Unica - prise RJ45 simple - cat 6 STP - 1 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Connecteur RJ45
Fonction de l'appareil	Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type de prise informatique	RJ45 - 8 contacts - category 6 - transmission rate < 250 MHz
Équipement fournis	Porte-étiquette Rabat de protection

### Complémentaires

Type de réseau de communication	1000BASE-TX
Protocole de communication	ATM 1200 Mbps
Nombre de modules	1 module
Nombre de prises d'alimentation	1
Type d'espace	Infraplast
Type de connecteur	S-One
Type de blindage du câble	STP
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Bornes de raccordement	Avec serre-câble intégré
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Matière	Plaque centrale : thermoplastique ABS-anti UV
Profondeur	40,5 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	40,5 mm
Segment de marché	Résidentiel

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1822 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques