

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise RJ45 simple - cat 6 STP - 2 mod - Blanc - méca seul

NU341718

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Prise informatique
Application	Communication
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type De Prise Informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Équipement Inclus	Rabat de protection Porte-étiquette

Complémentaires

Type De Réseau De Communication	1000BASE-TX
Protocole De Communication	ATM 1200 Mbps
Nombre De Modules	2 modules
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Type D'Espace	Infraplus
Type De Connecteur	S-One
Type De Blindage Du Câble	STP
Organisation Du Câblage	Paire torsadée blindée
Raccordement	Cliquet
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Sens De Montage	Droit
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur	40,5 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur D'Encastrément	40,5 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Tenue Aux Chocs Ik	IK01
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
Poids De L'Emballage 1	45,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	14,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	26,0 cm
Poids De L'Emballage 2	524,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	5,693 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises