Fiche technique du produit

Spécifications

Unica - prise RJ45 double - cat 6 STP - 2 mod - Alu - méca seul

NU342630

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Prise informatique
Application	Communication
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nuance De La Couleur	Aluminium
Type De Prise Informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Equipement Inclus	Rabat de protection Porte-étiquette

Complémentaires

Type De Réseau De Communication	1000BASE-TX
Protocole De Communication	ATM 1200 Mbps
Nombre De Modules	2 modules
Nombre De Prises D'Alimentation	2
Type D'Espace	Infraplus
Type De Connecteur	S-One
Type De Blindage Du Câble	STP
Organisation Du Câblage	Paire torsadée blindée
Raccordement	Cliquet
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Sens De Montage	Droit
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur	40,5 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur D'Encastrement	40,5 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Tenue Aux Chocs Ik	IK01
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-25…55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25…55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
Poids De L'Emballage 1	80,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	14,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	26,0 cm
Poids De L'Emballage 2	863,0 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	1,937 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises