

Fiche technique du produit

Caractéristiques

NU345018

Unica - prise TV + FM + SAT - 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise TV/FM/SAT
Application	Support d'appareil média Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Type de prise télévision	Individuel
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur FM	IEC femelle 9,52 mm
Connecteur SAT	F type
Affaiblissement sur un trajet	2 dB TV/VHF signal 47...75 MHz 2 dB TV/UHF signal 170...862 MHz 2 dB R signal 88...110 MHz 2 dB SAT signal 950...2200 MHz
Passage de courant continu	Oui
Nombre de modules	2 modules
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Marquage	Avec empreinte
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Profondeur	42 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

Profondeur d'encastrement	33 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C
Normes	CE

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	68 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	765 g
Hauteur de l'emballage 2	6 cm
Largeur de l'emballage 2	14,5 cm
Longueur de l'emballage 2	26 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	50
Poids de l'emballage 3	4,122 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
