

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod - Blanc anti - méca seul

NU346220

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Prise TV
Application	Communication Support d'appareil média
Présentation Du Produit	Mécanisme
Type De Prise Télévision	Individuel
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Connecteur Tv	Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement Sur Un Trajet	1,5 dB TV signal5...2200 MHz
Passage De Courant Continu	Oui
Nombre De Modules	2 modules
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Traitement De Surface	Antibactérien
Finition De La Surface	Brillant
Marquage	Sans marquage
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Profondeur	35,5 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur D'Encastrement	35,5 mm
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...55 °C
Normes	CE

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
Poids De L'Emballage 1	46,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	14,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	26,0 cm
Poids De L'Emballage 2	532,0 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	1,277 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie