

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12mm - 2 mod - Alu - méca seul

NU386230

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2025

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	Unica
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de câblage
Type De Produit Ou Équipement	Sortie de câble
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nombre De Modules	2 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Aluminium

Complémentaires

Courant Assigné D'Emploi	16 A
Raccordement	Câble
Nombre De Câbles	1 12 mm ² pour souple 1 12 mm ² pour rigide
Matière	Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme
Normes	EN 60670-22 CE
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	15...30 °C
Température Ambiante De Stockage	0...35 °C
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids Du Produit	0,021 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
----------------------	------

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
--------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
--------------------------	--------

Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
---------------------------	--------

Poids De L'Emballage 1	23 g
------------------------	------

Type D'Emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
--------------------------------	----

Hauteur De L'Emballage 2	8 cm
--------------------------	------

Largeur De L'Emballage 2	18 cm
--------------------------	-------

Longueur De L'Emballage 2	18,5 cm
---------------------------	---------

Poids De L'Emballage 2	316 g
------------------------	-------

Type D'Emballage 3	S03
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 3	80
--------------------------------	----

Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

Largeur De L'Emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

Longueur De L'Emballage 3	40 cm
---------------------------	-------

Poids De L'Emballage 3	2,79 kg
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
