



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Design	Unica Pro
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Type de cadre	Triple
Nombre de modules	3 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	227 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,04 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	46 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	283 g
Hauteur de l'emballage 2	5,5 cm
Largeur de l'emballage 2	11 cm
Longueur de l'emballage 2	25 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	85
Poids de l'emballage 3	5,266 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------