

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Unica Pro - plaque de finition - Alu - 6 modules



NU411630

Statut commercial: Commercialisé

Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme                         | Unica              |
| Application                   | Montage            |
| Type De Produit Ou Équipement | Plaque de finition |
| Design                        | Unica Pro          |
| Nombre De Postes              | 1 poste            |
| Sens De Montage               | Horizontal         |
| Type De Cadre                 | Simple             |
| Nombre De Modules             | 6 modules          |
| Mode De Fixation              | Clipsable          |
| Nuance De La Couleur          | Aluminium          |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition<br>Polycarbonate: plaque intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normes                          | CEI 60884-1<br>CEI 60669-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                         | 227 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids Du Produit                | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance Aux Agents Chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue Aux Chocs (Ik)     | IK04   |
| Degré De Protection (Ip) | IP21 D |

### Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 1,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8,500 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 23,000 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 42,000 g  |
| Type D'Emballage 2             | BB1       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 5         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 6,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 11,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 25,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 271,000 g |
| Type D'Emballage 3             | S01       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 10        |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 15,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 743,000 g |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Matériaux À Faible Impact    Transparence

## Performances des ressources

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    26

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs    [Oui](#)

### Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises