

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - obturateur - 1 module - Anthracite - mécanisme seul

NU986554

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Gamme                                      | Unica                     |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'installation |
| Type De Produit Ou Équipement              | Capot d'obstruction       |
| Nombre De Modules                          | 1 module                  |
| Présentation Du Produit                    | Enjoliveur central        |
| Mode De Fixation                           | Clipsable                 |
| Nuance De La Couleur                       | Anthracite (RAL 7021)     |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition De La Surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement De Surface           | Peint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur                      | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largeur                         | 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type D'Emballage                | Film plastique-boîte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résistance Aux Agents Chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tenue Aux Chocs (Ik)     | IK04 |
| Degré De Protection (Ip) | IP20 |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1             | PCE    |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1      |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 2,3 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 2,3 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Longueur De L'Emballage 1      | 4,5 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 6 g      |
| Type D'Emballage 2             | BB1      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 20       |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 12,7 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 12,4 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 18,6 cm  |
| Poids De L'Emballage 2         | 179 g    |
| Type D'Emballage 3             | S02      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 80       |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 15 cm    |
| Largeur De L'Emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40 cm    |
| Poids De L'Emballage 3         | 1,021 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable

## Performances des ressources

 Sustainable Packaging

## Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)