

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - socle de prise à vis - saillie - 63A - 3P+N+T - 380-415V IP65

PKB63P535

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Socle de prise interverrouillée
Nom De L'Appareil	Mureva socket
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	3P+N+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

Complémentaires

Mode D'Installation	Mural
Courant Nominal (In)	63 A
Tension Assignée De Service (Us)	380...415 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	6 h
Type De Protection	Sans protection
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Matière Des Contacts	Broches : acier inoxydable Vis : acier inoxydable
Raccordement	Vis imperdables
Section De Câble Maximale	35 mm²
Diamètre Extérieur Du Câble Maxi	25 mm
Entrée De Câble	Presse-étoupe
Type De Filetage	Pg 21
Poids Du Produit	3 kg
Dimension De Base	140 x 430 mm
Hauteur	430 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	190 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Rouge

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 conforming to EN 62262
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	21,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	44,400 cm
Poids De L'Emballage 1	2,858 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	9
Hauteur De L'Emballage 2	34,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	37,722 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Matériaux À Faible Impact Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

58

Performances en matière de bien-être

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises