

Fiche technique du produit

Caractéristiques

PKE16M414

PratiKa - fiche mobile industrielle droite 16 A - 3P
+T - 100-130 V CA - IP44

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane
Nom de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Nombre de pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant assigné d'emploi maximal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	4 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	1...4 mm ²
Diamètre extérieur du câble maxi	8...15 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe Déflecteur
Type de filetage	Pg 16
Poids	0,15 kg
Hauteur	139 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	65 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Jaune

Environnement

Normes	IEC 60309-1
--------	-------------

20 avr. 2019

IEC 60309-2

Degré de protection IP	IP44 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------