

Fiche technique du produit

Caractéristiques

PKF16F414

PratiKa - socle de prise inclinée -16A - 3P+T -
100-130 V CA- IP44 - à vis

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Nombre de pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
[In] courant assigné d'emploi maximal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	4 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	1...4 mm ²
Poids	0,16 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	105 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Jaune

Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
--------	----------------------------

Degré de protection IP	IP44 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s)

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------