

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# PKF16G433

PratiKa - socle de prise droite -16A - 2P+T -  
380-415 V CA- IP44 - à vis

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Nombre de pôles	2P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

## Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant assigné d'emploi maximal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	9 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	1...4 mm <sup>2</sup>
Poids	0,138 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	94 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Code couleur tension	Rouge

## Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
--------	----------------------------

Degré de protection IP	IP44 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s )

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------