

Fiche technique du produit

Caractéristiques

PKF16W413

Socle prise BT saille inclinée, connexion vis, IP44,
16 A 2P+T 100-130 V

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Nombre de pôles	2P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
[In] courant assigné d'emploi maximal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	4 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	1...4 mm ²
Diamètre extérieur du câble maxi	21 mm
Type de filetage	M25
Poids	0,2 kg
Hauteur	129 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	100 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Jaune

Environnement

Normes	IEC 60309-1
--------	-------------

IEC 60309-2

Degré de protection IP	IP44 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s)

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------