

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - socle prise industrielle droite - 32A - IP44 - 380 - 4P - vis

PKF32G434

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Nom De L'Appareil	Mureva socket
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	3P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

Complémentaires

Mode D'Installation	Montage sur panneau
Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Droit
Courant Nominal (In)	32 A
Tension Assignée De Service (Us)	380...415 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	6 h
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Manchons : laiton
Raccordement	Vis imperdables
Section De Câble	2,5...10 mm²
Poids Du Produit	0,233 kg
Dimension De Base	90 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	127 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Rouge

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré De Protection Ip	IP44 conforming to CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to EN 62262

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Au Feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,0 cm
Poids De L'Emballage 1	216,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	18,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	27,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,4 cm
Poids De L'Emballage 2	2,34 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	5,167 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises