

Fiche technique du produit

Spécifications



PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP67

PKY16G734

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

❗ Fin de service le: 31 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	PratiKa
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Nom De L'Appareil	prise PratiKa
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	3P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

Complémentaires

Mode D'Installation	Montage sur panneau
Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Droit
Courant Nominal (In)	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	380...415 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	6 h
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Manchons : laiton
Raccordement	Connexion rapide
Section De Câble	1...4 mm²
Poids Du Produit	0,19 kg
Dimension De Base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	81 mm
Profondeur	94 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Rouge

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré De Protection Ip	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to EN 62262
Tenue Au Feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,0 cm
Poids De L'Emballage 1	161,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	12,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	27,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	26,3 cm
Poids De L'Emballage 2	1,794 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	5,869 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises