

# Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - socle de prise industrielle  
coudée 32 A - 2P+T - 200-250 V  
CA - IP67

PKY32F723

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme                         | Mureva        |
| Type De Produit Ou Équipement | Prise         |
| Nom De L'Appareil             | Mureva socket |
| Catégorie De Fiche, Prise     | Basse tension |
| Description Des Pôles         | 2P+T          |
| Type De Réseau                | CA            |
| Norme De Prise                | Industriel    |

## Complémentaires

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mode D'Installation                    | Montage sur panneau                             |
| Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche  | Incliné                                         |
| Courant Nominal (In)                   | 32 A                                            |
| Tension Assignée De Service (Us)       | 200...250 V                                     |
| Fréquence Du Réseau                    | 50/60 Hz                                        |
| Position Horaire Du Contact À La Terre | 6 h                                             |
| Matière De Fiche, Prise                | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière Des Contacts                   | Manchons : laiton                               |
| Raccordement                           | Connexion rapide                                |
| Section De Câble                       | 2,5...6 mm²                                     |
| Poids Du Produit                       | 0,24 kg                                         |
| Dimension De Base                      | 90 x 100 mm                                     |
| Hauteur                                | 100 mm                                          |
| Largeur                                | 95 mm                                           |
| Profondeur                             | 118 mm                                          |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                                 |
| Code Couleur Tension                   | Bleu                                            |

## Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Normes                 | CEI 60309-1<br>CEI 60309-2    |
| Degré De Protection Ip | IP67 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue Aux Chocs Ik     | IK08 conforming to EN 62262   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Tenue Au Feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1          |
| Humidité Relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Température De Fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 10 cm    |
| Largeur De L'Emballage 1       | 9,9 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 7 cm     |
| Poids De L'Emballage 1         | 222 g    |
| Type D'Emballage 2             | BB1      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 8        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 18,2 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 26,4 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 26,8 cm  |
| Poids De L'Emballage 2         | 1,776 kg |
| Type D'Emballage 3             | S03      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 16       |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur De L'Emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40 cm    |
| Poids De L'Emballage 3         | 3,99 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive Rohs Ue      | Conforme aux dérogations                                                                                                                                         |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                             |