

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9ERA263

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - embrochable

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE ID
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Description des pôles	2P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	63 A at 30 °C conforming to EN/IEC 61008
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA conforming to EN/IEC 61008
Temporisation	Instantané
Type	Type A
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 500 A conforming to EN/IEC 61008
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 3 kA
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
[Ui] tension d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable

Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	83 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	87 mm
Profondeur d'encastrement	43,5 mm
Couleur	White (RAL 9003)
Endurance mécanique	2000 cycle
Endurance électrique	2000 cycle
Mode de raccordement	Plug in (top) Tunnel type terminals (top) - <= 35 mm ² - rigid
Longueur de dénudage des fils	13 mm for top connection
Couple de serrage	3.5 N.m top

Environnement

Normes	EN/IEC 61008
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2
Compatibilité électromagnétique	8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to IEC 61008
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % at 55 °C
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	204 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	288
Poids de l'emballage 2	82,616 kg
Hauteur de l'emballage 2	45 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Hauteur de l'emballage 3	45 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------
