



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nb of 18 mm modules per row	13
Équipement fournis	1xkit de marquage 2 x blanking plate 2 x terminal block support 2xborniers de phase et neutre 1 x earth terminal block 1 x front cover 4 x DIN rail 4 x label protector 1 x marking label
Type of door	Sans
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nb of horizontal rows	4
Puissance dissipée en W	61 W
In courant assigné d'emploi	90 A se conformer à CEI 60670
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre avec 48 départs

	2 phase / neutre avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² + 12 x 16 mm ² pour phase / neutre
Matière du coffret	Self-extinguishing material
Poids du produit	2305 g
Largeur	252 mm
Hauteur	625 mm
Profondeur	108 mm
Profondeur interne	106 mm
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte se conformer à EN/IEC 60529 IP40 with door conforming to EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 50102 IK08 conforming to IEC 62262
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	2,600 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,500 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	65,000 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------