

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 18 modules

R9H18401

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 CX
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Coffret de répartition
Nombre De Modules 18Mm Par Rangée	18
Équipement Fournis	1 x kit de marquage 1 x obturateur 1 x support de bloc terminal 1 x bornier de terre 1 x rail Din 1 x face avant 1 x protection d'étiquette 1 x étiquette avec inscription
Type De Porte	Sans
Normes	CEI 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Nombre De Rangées Horizontales	1
Nombre De Plaques	5 pour 18 mm divisible
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A se conformer à CEI 60670
Type De Rail	DIN
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jdb	Compatible XE
Nombre De Borniers	1 terre avec 24 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
Matière Du Coffret	Matériau auto-extinguible
Poids Du Produit	1160 g
Largeur	357 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	108 mm
Profondeur Interne	106 mm
Pays Cible	France

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Tenue Au Feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP30 sans porte se conformer à EN/CEI 60529 IP40 avec porte se conformer à EN/CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	27,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	36,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,496 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	63
Hauteur De L'Emballage 2	99,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	106,248 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)