Fiche technique du produit

Spécifications

Harmony Relay RP - embase mixte - pour relais 4OF - raccordement vis -étrier

RPZF4

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Relais électromécanique Harmony
Nom De L'Appareil	RPZ
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Compatibilité Produit	Relais enfichable RPM avec 4 F/O contact
Description Des Contacts	4 F/O
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	16 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	< 250 V

Complémentaires

Forme Des Broches	Plat
Disposition Des Contacts	Mixte
Couple De Serrage	< 1 N.m pour M3,5 vis
Mode De Fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Catégorie De Surtension	III
Degré De Pollution	3
Vente Par Quantité Indivisible	10
Largeur	50 mm
Poids Du Produit	0,094 kg

Environnement

Mode De Raccordement	- borniers à vis-étrier, souple câble avec embout 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² / AWG 20 à AWG 14 - borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 - borniers à vis-étrier, souple câble avec embout 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² / AWG 20 à AWG 14 - borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Tenue Diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984
Certifications Du Produit	UL CSA
Marquage	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante De Stockage	-40…85 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-40…55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,994 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,03 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,379 cm
Poids De L'Emballage 1	101,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,6 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,8 cm
Longueur De L'Emballage 2	25,1 cm
Poids De L'Emballage 2	1,01 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	110
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	11,65 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

- Sans Svhc Reach
- Sans Métaux Lourds Toxiques
- Sans Mercure
- Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Encombrements

Dimensions



(1) Relais
(2) Module de protection
(3) Etrier de maintien

Schémas de raccordement

Schéma de câblage



Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.