

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMC3 - contacts séparés - connecteurs

RUZSC3M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Relais électromécanique Harmony
Nom De L'Appareil	RUZ
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Compatibilité Produit	Relais enfichable RUM avec 3 "OF" contact
Description Des Contacts	3 "OF"
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	12 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	< 250 V

Complémentaires

Forme Des Broches	Cylindrique
Disposition Des Contacts	Séparé
Mode De Raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple De Serrage	< 1 N.m pour M3,5 vis
Mode De Fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Catégorie De Surtension	III
Degré De Pollution	3
Vente Par Quantité Indivisible	10
Largeur	36 mm
Poids Du Produit	0,1 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 61984
Certifications Du Produit	CSA UL
Marquage	CE
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...55 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,5 cm
Poids De L'Emballage 1	88 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	10 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,6 cm
Longueur De L'Emballage 2	18 cm
Poids De L'Emballage 2	884 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	80
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	7,571 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)


Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)


Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 bus jumpers


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)