

Fiche technique du produit

Spécifications



EMBASE SIMPLE 29MM / RACCORDEMENTS MIXES 4 CO 7 A

RXZE1M4C

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

❗ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Relais électromécanique Harmony
Nom De L'Appareil	RXZ
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Compatibilité Produit	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Description Des Contacts	4 F/O
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	7 A

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA se conformer à CEI
Disposition Des Contacts	Mixte
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple De Serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode De Fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Catégorie De Surtension	III
Degré De Pollution	3
Vente Par Quantité Indivisible	10
Largeur	29 mm
Poids Du Produit	0,053 kg

Environnement

Tenue Diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984
Marquage	CE
Température Ambiante De Stockage	-55...85 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-40...55 °C

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,9 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,5 cm
Poids De L'Emballage 1	0,052 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	14,9 cm
Poids De L'Emballage 2	0,541 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	270
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	14,9 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓


Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Encombrements

Dimensions



Schémas de raccordement

Schéma de câblage

