

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP21 avec plaque Blanc

S260633

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Ovalis
Type De Produit Ou Équipement	Sortie de câble
Présentation Du Produit	Produit complet
Application Spécifique Du Produit	Fil pilote pour chauffage électrique
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type D'Emballage	Capot de protection
Quantité Du Lot	5 pièces
Vente Par Quantité Indivisible	1

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Courant Assigné D'Emploi	16 A
Mode De Fixation	Par vis
Finition De La Surface	Satin
Raccordement	Vis
Nombre De Connecteurs Libres	2
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Diamètre Extérieur Du Câble	6...12 mm
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	54 mm
Profondeur D'Encastrément	26,7 mm
Poids Du Produit	0,036 kg

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	5...35 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 60669-1 UTE C 61-392
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP33
Caractéristique D'Environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Décolorant Résistant aux UV Huile Pétrole Acétone Savon liquide

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,900 cm
Poids De L'Emballage 1	33,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	13,200 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	19,000 cm
Poids De L'Emballage 2	387,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	180
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	7,720 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

 Sans Svhc Reach
- ✓

 Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

 Sans Mercure
- ✓

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises