

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace, prise RJ45 Blanc, grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis

S520475

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 10

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble	UTP
Accessoires associés	Infraplus Connecteur Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids	0,037 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre

## Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes CEI 60603-7-5  
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1  
TIA/EIA-568  
EN 50173-1  
ISO/IEC 11801  
CEI 60603-7  
ANSI/TIA/EIA-568-B-2

Degré de protection (IP) IP21

Tenue aux chocs (IK) IK04

## Packing Units

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 40 g

Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm

Largeur de l'emballage 1 7,4 cm

Longueur de l'emballage 1 7,4 cm

Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans l'emballage 2 120

Poids de l'emballage 2 7,564 kg

Hauteur de l'emballage 2 30 cm

Largeur de l'emballage 2 40 cm

Longueur de l'emballage 2 60 cm

Type d'emballage 3 P06

Nb produits dans l'emballage 3 480

Poids de l'emballage 3 40,388 kg

Hauteur de l'emballage 3 77 cm

Largeur de l'emballage 3 60 cm

Longueur de l'emballage 3 80 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

---

**Profil environnemental**

[Profil environnemental du Produit](#)

---

**DEEE**

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

**Contractual warranty**

---

**Garantie**

18 mois

---