



Principales

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de produits | Odace |
| Type de produit ou équipement | Sortie de câble |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Application spécifique du produit | Fil pilote pour chauffage électrique |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Quantité du lot | Lot de 5 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|--|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Montage du système d'installation | Pose encastrée |
| Courant assigné d'emploi | 16 A |
| Mode de fixation | Par vis |
| Couleur | White (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Nombre de connecteurs libres | 2 |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...1 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s) |
| Diamètre extérieur du câble | 6...12 mm |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matériau | Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 39 mm |
| Profondeur d'encastrement | 11,7 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
|---------------------------------|---|

Environnement

| | |
|--|----------------------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C |
| Normes | UTE C 61-392 EN 60669-1 |
| Certifications du produit | LCIE: NF 603415A NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP2xC |

Packing Units

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 36 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,2 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|