



Principales

Range of product	Odace
Design	Styl
Fonction produit	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	1 poste
Configuration	Simple
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité par lot	Lot de 20
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01264 kg




Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1 NF C 61-314
Certifications du produit	Aenor: 030/2205

LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 603415A
N
NF

Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Décolorant Huile Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Résistant aux UV Savon liquide Ammoniaque Pétrole
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	 Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------