

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Styl Pratic - plaque porte etiquette avec bloc lumineux 1 poste blanc

S520739

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Odace
Type De Produit Ou Équipement	DEL
Application Spécifique Du Produit	Lampe de rechange
Type D'Emballage	Emballage plastique souple transparent

Complémentaires

Couleur De La Source Lumineuse	Blanc
Destination Du Produit	Pour plaque porte-étiquette Odace Styl
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Echauffement	25 °C
Durée De Vie En Heures	64000 H (L70) 55 lx
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50/60 Hz
Consommation Électrique	8 mA
Nombre De Câbles	2
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition Plastique: écran
Profondeur D'Encastrement	8,7 mm
Poids Du Produit	0,011 kg

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC
Certifications Du Produit	N

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	13,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	4,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,7 cm
Longueur De L'Emballage 2	16,3 cm
Poids De L'Emballage 2	64,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	56
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	2,233 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Matériaux À Faible Impact Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

28

✓

Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises