

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Touch - plaque 4 postes
horiz/vert 71mm bronze brossé
avec liseré blanc



S520808L

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Odace
Design	Touch
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Nombre De Postes	4 postes
Sens De Montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type De Cadre	Quadruple
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Bronze (RAL 9003)
Couleur Latérale	Blanc (RAL 9003)
Finition De La Surface	Brossé
Matière	Plastique: plaque de finition Aluminium
Hauteur	85 mm
Largeur	298 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,0395 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	5...45 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	NBN C 61-112-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 NF C 61-314 EN 60669-1
Certifications Du Produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	29,8 cm
Poids De L'Emballage 1	62 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	9 cm
Largeur De L'Emballage 2	37 cm
Longueur De L'Emballage 2	5,8 cm
Poids De L'Emballage 2	368 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	2,513 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Matériaux À Faible Impact Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

38

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Svhc Reach

✓

Sans Métaux Lourds Toxiques

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Régulation Rohs Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

Profil environnemental du Produit

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises