Fiche technique du produit

Spécifications

Odace - prise haut-parleurs - 2 sorties - aluminium

S530488

La production de ce produit a été arrêtée le: 15 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Odace
Gamme	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Prise haut-parleurs
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Type D'Emballage	Capot de protection
Quantité Du Lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Prises D'Alimentation	2
Mode De Fixation	Par vis
Nuance De La Couleur	Aluminium
Finition De La Surface	Mat
Nombre De Sorties	4 bornes sans vis
Nombre De Connecteurs Libres	1
Capacité De Serrage Des Bornes	4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47,2 mm
Profondeur D'Encastrement	19,9 mm
Poids Du Produit	0,038 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5…50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5…35 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,4 cm
Poids De L'Emballage 1	38 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)