

Fiche technique du produit

Spécifications



Sequence 5 - 4 poussoirs lumineux à levier - Or Brossé

S800276C

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2020

! Fin de service le: 31 déc. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Sequence5
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Présentation Du Produit	Produit complet
Information Supplémentaire Pour Interrupteur	Commande du relais d'impulsion
Utilisation De L'Interrupteur	Bouton-poussoir
Type D'Emballage	Boîte
Quantité Du Lot	Lot de 1
Vente Par Quantité Indivisible	1

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Fonction Interrupteur	Bouton-poussoir
Nombre De Touches	4
Commande	Simple va-et-vient
Mode De Fixation	Par vis
Marquage	Sans marquage
Nuance De La Couleur	Or brossé
Finition De La Surface	Brillant
Courant Assigné D'Emploi	10 A à 250 V CA 50/60 Hz
Capacité Minimum De Coupure De La Charge	200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos ϕ = 0,3
Durée De Vie En Cycles	20000 cycle à ON / OFF (cos ϕ = 0,6 et Ue nominal)
Durée De Vie Électrique	20000 cycle à ON / OFF (cos ϕ = 0,6 et Ue nominal)
Nombre De Sorties	2 bornes sans vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Source Lumineuse	LED 1,5 mA
Indication De Tension	Éclairage
Matière	Métal

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	320 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	49 mm
Profondeur D'Encastrement	35 mm
Poids Du Produit	0,952 kg

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Tenue Diélectrique	2000 V
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...35 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications Du Produit	Aenor: 030/2237 N NF LCIE: NF 619318A
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D
Caractéristique D'Environnement	Résistant aux UV Huile Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Alcool Savon liquide Décolorant Pétrole

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	28 cm
Longueur De L'Emballage 1	35 cm
Poids De L'Emballage 1	1166 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	