

Fiche technique du produit

Spécifications



Zelio Logic - interface modem - RTPC analogique - pour relais intelligent

SR2MOD01

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 janv. 2018

❗ Fin de service le: 31 déc. 2018

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Modicon M251 Modicon M221 Zelio Logic Modicon M241
Type De Produit Ou Équipement	Modem PSTN analogique
Type De Modem	SIXNET VT-MODEM-5-WW
Données Sauvegardées	Mémoire flash

Complémentaires

Composition Du Kit	Modem PSTN analogique 1 câble téléphonique
Fonctions Disponibles	Programme de transfert Surveillance de la mise à jour du micrologiciel Envoi d'alarme/réception d'instructions Envoi d'alarme vers une adresse électronique
Nombre De Messages	28
Enregistrement De Données Électriques	Téléphone/courrier électronique Valeur numérique Date et heure
[Us] Tension D'Alimentation	12...24 V CC
Limites De La Tension D'Alimentation	10...30 V
Courant D'Alimentation Maximal	140 mA à 12 V 70 mA à 24 V 9600 mA
Puissance Dissipée En W	1,7 W
Raccordement Électrique	1 câble Com-M spécifique à Zelio RS232 série, protocole de communication Zelio spécifique pour branchement au modem, commandes de transfert automatique 1 câble Com-Z spécifique à Zelio, protocole de communication Zelio spécifique pour relais intelligents Zelio Logic SR.B... et SR2 E... Version ($\geq$ V3.1) Câble téléphonique
Longueur De Câble	2 m
Isolement	Coupleur optique 1 780 V, type de connecteur: Com-Z spécifique à Zelio Par le câble SR2 CBL07, type de connecteur: Com-M spécifique à Zelio
Mode De Raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) souple avec embout Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm ² (AWG 24 à AWG 18) souple avec embout Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) semi-solide Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) rigide Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 23 à AWG 16) rigide
Couple De Serrage	0,5 N.m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	0,265 kg
------------------	----------

Environnement

Certifications Du Produit	FCC (norme partie 15) C-Tick ACA TS CTR21 GOST UL AS/NZS CSA
Normes	EN/CEI 60068-2-27 Ea EN/CEI 61000-4-5 EN/CEI 60068-2-6 Fc
Compatibilité Électromagnétique	Émissions transmises par conduction et rayonnées groupe 1, classe B conforming to EN 55022-11
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier) IP40 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Caractéristique D'Environnement	Directive CEM se conformer à EN/CEI 61000-6-2 Directive CEM se conformer à EN/CEI 61000-6-3 Directive CEM se conformer à EN/CEI 61000-6-4 Directive CEM se conformer à EN/CEI 61131-2 zone B Directive basse tension se conformer à EN/CEI 61131-2
Degré De Pollution	2 se conformer à EN/CEI 61131-2
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-30...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Transport Altitude Maxi	3048 m
Humidité Relative	5...95 % sans condensation

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,3 cm
Poids De L'Emballage 1	262 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)


Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)

Encombrements

Modem PSTN analogique

Montage sur rail



Fixation par vis

