

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - potentiomètre variateur de vitesse - 2,2kOhm - IP20

SZ1RV1202

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Pièce de rechange
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Potentiomètre

Complémentaires

Résistance De Conversion Interne	2,2 kOhm
----------------------------------	----------

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP65
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,2 cm
Poids De L'Emballage 1	44,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	72
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,472 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)