

Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon - conn.femelle SUB-D9
CANopen - IP20 - coudé à 90° -
conn. suppl. inclus

TSXCANKCDF90TP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	CANopen
Type De Bus	CANopen
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de raccordement
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Connecteur avec terminaison de ligne
Degré De Protection (Ip)	IP20
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	CANopen bus

Complémentaires

Raccordement Électrique	1 connecteur femelle SUB-D 9 coudé 1 connecteur mâle SUB-D 9
Poids Du Produit	0,051 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,900 cm
Poids De L'Emballage 1	51,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	225
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,475 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)