

Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon - carte PCMCIA pour maître de bus CANopen - V4.02 - classe M00

TSXCPP110

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2019

! Fin de service imminente: 31 déc. 2027

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme De Produit	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type De Produit Ou Équipement	Carte PCMCIA maître de bus CANopen
Logiciel De Programmation	CANopen standard
Version Logicielle	V4.02
Informations Complémentaires	Non autorisé sur processeur TSX P57 153M/154M
Raccordement Électrique	1 connecteur mâle couplage + SUB-D 9 connexion de bus CANopen

Complémentaires

Accessoires Associés	Modicon Premium TSXP57 Atrium TSXPCI ou TPCX Appareil conforme au profil standard CANopen
Type De Mémoire	Carte PCMCIA III
Classe De Conformité De Bus	M00
Protocole De Communication	CANopen
Méthode D'Accès	Maître
Vitesse De Transmission	800 kbit/s 20 kbit/s 10 kbit/s 50 kbit/s 500 kbit/s 1000 kbit/s 250 kbit/s 125 kbit/s
Support De Transmission	2 câbles à paires torsadées blindées
Service De Communication	Gestion des modes de fonctionnement du bus Gestion des messages (SDO) Échanges cycliques de PDO
Nombre De Modules Par Plc Par Pc	1 Premium TSXP57
Consommation Électrique	60 mA à 5 V CC
Marquage	CE
Poids Du Produit	0,23 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...60 °C
--	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection (Ip)	IP20
Normes	DR 303-2 DS 301 V4.02
Certifications Du Produit	CSA UL

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	22,0 cm
Poids De L'Emballage 1	308,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	8,61 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)