

Fiche technique du produit

Spécifications



Twido - câble préformé - pour extension d'entrées/sorties - 3m

TWDFCW30K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Twido
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de raccordement
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Câble de raccordement
Désignation D'Accessoire / De Pièce Détachée	Câble préformé
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Extension E/S

Complémentaires

Accessoires Associés	TWDDDI32DK TWDDDO32TK TWDDDO16UK TWDDDO32UK TWDDDO16TK TWDDDI16DK
Longueur De Câble	3 m
Section De Câble	0,035 mm²
Jauge Awg	AWG 22
Raccordement Électrique	1 connecteur femelle HE10 20 broche(s) côté Twido Extrémité libre
Poids Du Produit	0,405 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,300 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	21,700 cm
Poids De L'Emballage 1	439,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,600 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------