

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi panneau optique pré-connectorisée 48 LC-2X24 MTPm OM4

VDILP141S5L

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Actassi
Type De Produit Ou Équipement	Panneau fibre optique 19" équipé
Couleur	Panneau: noir (RAL 9005) Adaptateur MTP: noir Adaptateur LC: magenta
Quantité Du Lot	1

Complémentaires

Performance Optique	OM4
Perte D'Insertion Maximum	MTP: <0,5 dB à 850 nm LC: <0,3 dB à 850 nm
Perte De Rendement Minimum	20 dB 850 nm MTP 20 dB 850 nm LC
Nombre D'Unité De Rack	1U
Raccordement 1	24 LC duplex
Raccordement 2	2 24 MTP
Conditions D'Utilisation	Intérieur
Type De Peinture	Panneau: époxy
Matière	Tôle d'acier panneau PBT (polybutylène téréphtalate) adaptateur LC PEI (polyéthérimide) adaptateur MTP
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Écrou à cage
Hauteur	44 mm
Largeur	483 mm
Profondeur	270 mm
Région Cible	Europe

Environnement

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-10...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...70 °C

Normes	Adaptateur LC CEI 61754-20 Adaptateur LC CEI 50377-7-x Adaptateur MTP CEI 61754-7 Adaptateur MTP EN 50377-15-1 Adaptateur MTP TIA/EIA-604-5 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 ISO/CEI 24764 ISO/CEI 14763-3 TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 10Gbase-SR IEEE 802.3ae
---------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	31,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	54,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,658 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	19,298 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------