

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 Connect Cordon RJ45 - TV IEC 9,52 mâle, 2m, Noir

VDIR643000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	LexCom Home
Nom Du Produit	LexCom Home Premium
Type De Produit	Cordon de connexion TV/R

Complémentaires

Type De Connecteur	RJ45
Connecteur Tv	CEI femelle 9,52 mm
Bande Passante	1...862 MHz
Type De Câble	Câble RG-6/U à quadruple blindage
Perte D'Insertion Maximum	1,5 dB à 860 MHz
Perte De Rendement Minimum	20 dB 15...200 kHz
Impédance D'Entrée	100 Ohm pour extrémité RJ45
Impédance De La Sortie	75 Ohm pour extrémité IEC
Atténuation Du Blindage	90 dB
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Isolement	PE
Vitesse Du Signal	0,83
Capacité De Charge	53,2 pF/ 2 m
Nuance De La Couleur	Noir (RAL 9005)
Diamètre Extérieur Du Câble	1,02 mm
Longueur De Câble	2 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,0 cm
Poids De L'Emballage 1	205,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	16

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	4,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

 Sans Svhc Reach
- ✓

 Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

 Sans Mercure
- ✓

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises