

Fiche technique du produit

Spécifications



PACDRIVE ROBOT P2 / ILM, AXE DE ROTATION

VRKP2L0RNC00000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Lexium P, T
Type De Produit Ou Équipement	Delta 3 robot
Nom De L'Appareil	P2
Conception	Compact

Complémentaires

Nombre D'Axes	4
Position De Montage	Rotation à 360°
Enveloppe	0...800 mm diamètre 0...274 mm vertical
Précision De Répétition	0,1 mm
Charge Permanente Admissible	15 kg
Vitesse D'Attaque Maximale	10 m/s
Accélération Maximale	120 m/s² à 1 kg 90 m/s² à 1,5 kg
Poids Du Produit	70 kg
Compatibilité De Gamme	Lexium 62 ILM moteur

Environnement

Caractéristique D'Environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	87,0 cm
Poids De L'Emballage 1	78,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)