


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PACDRIVE ROBOT P4 / SH, L AVABLE

VRKP4S0FWF00000

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme De Produit              | Lexium P, T   |
| Type De Produit Ou Équipement | Delta 3 robot |
| Nom De L'Appareil             | P4            |
| Conception                    | Plat          |

### Complémentaires

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre D'Axes                | 3                                           |
| Enveloppe                    | 0...1200 mm diamètre<br>0...425 mm vertical |
| Précision De Répétition      | 0,1 mm                                      |
| Charge Permanente Admissible | 15 kg                                       |
| Vitesse D'Attaque Maximale   | 10 m/s                                      |
| Accélération Maximale        | 100 m/s² à 1 kg<br>75 m/s² à 1,5 kg         |
| Poids Du Produit             | 110 kg                                      |
| Compatibilité De Gamme       | Lexium SH3 moteur                           |

### Environnement

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Caractéristique D'Environnement | Environnement normal<br>Nettoyeur haute pression |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 120,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 100,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 120,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 116,0 kg |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |
| ✓ | Sans Pvc                            |     |

Certifications et normes

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                   |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                       |