

# Fiche technique du produit

Spécifications



## CABLE FOR TRAILING WITH CIRCULAR PLUG-IN

VW32SBCBGA050

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Gamme De Produit                        | Lexium déplacement linéaire |
| Type De Produit Ou Équipement           | Câble d'extension           |
| Catégorie D'Accessoire / Pièce Détachée | Accessoires de maintenance  |

### Complémentaires

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environnement Produit | Pour capteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Product Compatibility | PAS 41 axe linéaire, dimension extérieure : 40 x 40 mm<br>PAS 42 axe linéaire, dimension extérieure : 60 x 60 mm<br>PAS 43 axe linéaire, dimension extérieure : 80 x 80 mm<br>PAS 44 axe linéaire, dimension extérieure : 110 x 110 mm<br>CAS 41 axe linéaire, dimension extérieure : 40 x 40 mm<br>CAS 42 axe linéaire, dimension extérieure : 60 x 60 mm<br>CAS 43 axe linéaire, dimension extérieure : 80 x 80 mm<br>CAS 44 axe linéaire, dimension extérieure : 110 x 110 mm<br>TAS 41 axe linéaire, dimension extérieure : 100 x 39 mm<br>TAS 42 axe linéaire, dimension extérieure : 150 x 54 mm<br>TAS 43 axe linéaire, dimension extérieure : 200 x 59 mm |
| Gamme Compatible      | Lexium TAS<br>Lexium PAS<br>Lexium CAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longueur              | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 8,6 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 17,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 24,7 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 219,0 g |
| Type D'Emballage 2             | S04     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 12      |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 30,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 40,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 60,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 3,88 kg |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

|                       |                                     |                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                     | Sans Svhc Reach                     |                                                                                                         |
| ✓                     | Sans Métaux Lourds Toxiques         |                                                                                                         |
| ✓                     | Sans Mercure                        |                                                                                                         |
| ✓                     | Information Sur Les Exemptions Rohs | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| ✓                     | Sans Pvc                            |                                                                                                         |
|                       |                                     |                                                                                                         |
| Régulation Reach      |                                     | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                       |
|                       |                                     |                                                                                                         |
| Directive Rohs Ue     |                                     | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
|                       |                                     |                                                                                                         |
| Régulation Rohs Chine |                                     | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                          |