Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - filtre passif - 291A - 460V - 60Hz - pour variateur de vitesse

VW3A46173

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Filtre passif
Application Spécifique Du Produit	Réduction des harmoniques de courant

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
[Us] Tension D'Alimentation	480 V +/- 10 %
Fréquence D'Alimentation	60 Hz +/- 2 %
Quantité Par Variateur	2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 355 kW 2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 355 kW 2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 355 kW 2 filtres par moteur pour variateur de vitesse ATV71Q moteur: 355 kW 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 160 kW/250 hp 1 filtre par moteur pour variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 160 kW/250 hp
[In] Courant Assigné D'Emploi	291 A pour entrée 302 A pour sortie
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Thdi	5 % pour variateur de vitesse ATV61H moteur: 355 kW 5 % pour variateur de vitesse ATV71H moteur: 355 kW 5 % pour variateur de vitesse ATV61Q moteur: 355 kW 5 % pour variateur de vitesse ATV71Q moteur: 355 kW 5 % pour variateur de vitesse ATV630 moteur: 160 kW/250 hp 5 % pour variateur de vitesse ATV930 moteur: 160 kW/250 hp
Courant Maximal	1,5 x courant nominal (durée = 60 s)
Rendement	98 %
Pertes Thermiques	1288 W
Facteur De Puissance	1 (150 % de courant réseau) 0,85 (75 % de courant réseau) 0,99 (100 % de courant réseau)
Raccordement Électrique	A, B bornier, capacité de raccordement: 2,5 mm² X1-1…X2-3 bornier, capacité de raccordement: 25…300 mm²
Classe D'Isolation Électrique	Classe F
Poids Du Produit	221 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 IP55 (installation du coffret)

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Vibrations	2 mm crête-à-crête (f= 5…13,2 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 0,7 gn (f= 13,2…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Humidité Relative	5…85 % sans condensation
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	45…60 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C) 5…45 °C (sans réduction de courant)
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25…55 °C stockage dans l'emballage d'origine -25…65 °C durant le transport
Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant > 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m
Normes	Recommandation technique G5/4 IEC 61000-2-2 CEI 61000-3-12 IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-4 CEI 61000-3-2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	71,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	120,000 cm
Poids De L'Emballage 1	245,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Fiche technique du produit

VW3A46173

Encombrements

Dimensions



(1) Vue de face

(2) Vue côté droit

(3) Vue du dessus

Dimensions en mm

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
510	420	800	900,06	240	300	240	443	468	713

Dimensions en pouces

A	B	C	D	E1	E2	E3	F	G	H
20,00	16,54	31,50	35,43	9,45	11,81	9,45	17,44	18,43	28,07

Montage et périmètre de sécurité

Recommandations de montage

Montage vertical uniquement



(1) Filtre

Schémas de raccordement

Schéma recommandé



(1) Variateur

(2) Filtre

(3) En option