Fiche technique du produit

Spécifications

FILTRE PASSIF 370A 400V



VW3A4633

Fin de service le: 31 déc. 2013

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Filtre passif
Application Spécifique Du Produit	Réduction des harmoniques de courant

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Altivar 71 Altivar 61
[Us] Tension D'Alimentation	400 V +/- 10 %
Fréquence D'Alimentation	50 Hz +/- 5 %
Quantité Par Variateur	1 filtre par moteur pour ATV61HC22N4 1 filtre par moteur pour ATV71HC20N4 1 filtre par moteur pour ATV71HC25N4 3 filtres par moteur pour ATV61HC63N4
[In] Courant Assigné D'Emploi	370 A
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Thdi	5 % pour ATV71HC25N4 ATV71H moteur: 250 kW/400 hp 5 % pour ATV61HC22N4 ATV61H moteur: 220 kW/350 hp 5 % pour ATV61HC63N4 ATV61H moteur: 560 kW/800 hp 5 % pour ATV71HC20N4 ATV71H moteur: 200 kW/300 hp
Courant Maximal	1,5 x courant nominal
Rendement	98 %
Facteur De Puissance	1 (150 % de courant réseau) 0,85 (75 % de courant réseau) 0,99 (100 % de courant réseau)
Raccordement Électrique	fils nus (diamètre: 16,5 mm
Classe D'Isolation Électrique	Classe F
Poids Du Produit	320 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Humidité Relative	5…85 % sans condensation
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	40…55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C) 5…40 °C (sans réduction de courant)
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25…55 °C
Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant > 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Fiche technique du produit

VW3A4633

Encombrements

Dimensions



Fiche technique du produit

VW3A4633

Montage et périmètre de sécurité

Précautions de montage

Montage horizontal ou vertical