

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Boite vide trois trous

XALE3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XALE
Type De Produit Ou Équipement	Boîte à boutons vide
Nom De L'Appareil	XALE
Destination Du Produit	Pour unités de commande et signalisation XB7 Ø 22 mm
Nombre De Trous	3 découpes
Couleur De La Base Du Boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur Du Capot	Gris clair (RAL 7035)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Entrée De Câble	2 masques, capacité de serrage: 20 mm 6 prédécoupes pour ISO M20
Vente Par Quantité Indivisible	5
Degré De Protection Ip	IP54 se conformer à CEI 60529

Complémentaires

Variante De Construction	Pour montage par le client
Poids Du Produit	0,1 kg
Marquage	CE

Environnement

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...55 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Tenue Aux Chocs Ik	IK05 conforming to EN 50102
Normes	EN/CEI 62208 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-5-5

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,000 cm
Poids De L'Emballage 1	94,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	8,300 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,200 cm
Longueur De L'Emballage 2	33,400 cm
Poids De L'Emballage 2	549,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	3,677 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓


Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Encombrenements

Dimensions



- (1) 6 défonçages ISO 20.
- (2) 2 défonçages pour entrée de câbles, capacité maximum de 20 mm (0.79 in.)
- (3) 2 trous de fixation oblongs défonçables : Ø 3 mm x 5 mm (0.12 in. x 0.20 in.)

Boîte XALE avec :	c (mm)	c (pouces)
Bouton-poussoir affleurant	69	2,72
Bouton-poussoir dépassant	71	2,79
Bouton-poussoir lumineux	74,5	2,93
Voyant lumineux	71	2,79
Arrêt d'urgence sans clé	89,5	3,52
Sélecteur avec poignée standard	84,5	3,33
Commutateur à clé	100	3,94