

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XAL - boîte 1 trou Ø22 - couvercle jaune - fond gris clair

XALK01

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XALK
Type De Produit Ou Équipement	Boîte à boutons vide
Nom De L'Appareil	XALK
Destination Du Produit	Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
Application De La Boîte Pendante	Fonction d'arrêt d'urgence Fonction coupure d'urgence
Nombre De Trous	1 découpe
Couleur De La Base Du Boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur Du Capot	Jaune (RAL 1021)
Matière	Polycarbonate
Entrée De Câble	1 masque pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 IP69 IP69K

Complémentaires

Variante De Construction	Pour montage par le client
Nombre De Rangées Horizontales	1
Nombre De Rangées Verticaux	1
Poids Du Produit	0,136 kg
Tenue Au Nettoyage Haute Pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Montage Du Bloc	Montage avant Montage arrière
Code De Composition Électrique	SR1 SF1 MR1 MF1
Groupe Principal	1 trou
Groupe De Produits	Jaune standard

Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante De Fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie De Surtension	Classe II se conformer à CEI 60536
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue Aux Chocs Ik	IK03 conforming to CEI 62262
Normes	CEI 60947-5-5 UL 508 CEI 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-1 CEI 60947-5-1 JIS C8201-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,800 cm
Poids De L'Emballage 1	118,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	60
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	7,468 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	480
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	73,724 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓


Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Encombrements

Dimensions



- (1) 2 pastilles défonçables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
- (2) Pastille défonçable pour passage de câble, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

Boîtes équipées avec :	c (mm)	c (pouces)
Bouton-poussoir affleurant	62	2,44
Voyant lumineux	64	2,52
Bouton-poussoir lumineux	65,5	2,58
Bouton-poussoir dépassant	66	2,60
Bouton tournant	80	3,15
Bouton-poussoir « coup de poing »	91,5	3,58
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence « coup de poing » à accrochage	115	4,53
Bouton à serrure	105,5	4,15